


Dimensioner i mm

### Egenskaber

Premium foldbar støtteskinne med radioknap og toiletskylleudløser E-version direkte fra LifeSystem-serien

- mere stabil, Foldbart støttehåndtag med én arm
- Skridsikker gribepude, ergonomisk med optimalt tilpasset, hævet håndtagsendestykke
- tjener til at holde, Støtte og opretning
- Plastoverflade af høj kvalitet og ridsefast pulverlakering
- Maksimal produktstivhed øger stabiliteten og skaber en sikker gribefornemmelse for brugeren
- med skylle-/funktionsknap (E-version)
- Version til højre (fra brugerens synsvinkel)
- Blå knap (bølgesymbol) bruges til at aktivere toiletskyl., Gul knap (klokkesymbol) bruges til at udløse en frit definerbar funktion (funktionsknappen opfylder ikke kravene til et nødopkald i henhold til DIN VDE 0834-1) (konveks, håndgribelige trykpunkter)
- Kabel med frie kabelender til vægttilslutning
- inkl. hvidt dæksel til indbygningsdåse
- styrespænding maks. 30 V = SELV, PELV, Skiftestrøm op til maks 2 A
- Passer til alle standard indbygningscisterner med elektrisk styring
- Foldes op og ned med let polstring
- lav vedligeholdelse, Permanent glatløbende samling, Forudindstillet ex works
- et defineret stop forhindrer, at det sammenklappelige støttehåndtag rører ved væggen
- fremspring 750 mm, 120 mm bred, Vægpanel 202 mm højt
- Grebspude 58 mm bred, Håndtagets endestykke er 84 mm bredt
- Udkragning i aluminium, pulverlakeret i HEWI-farverne signalhvid, blank med plastgreb i SD (signalhvid), mat og GU (antracit, mat) eller beslag antracit, blank med gribepude i TB (signalhvid), mat og DR (antracit, mat), med højglansforkromede designelementer
- Papirrulleholder 802.50.01160 og rygstøtte 802.51.90.. kan eftermonteres - enkel montering takket være separat installation af monteringspladen i rustfrit stål, mat poleret
- skjult, Korrosionsfrit og testet HEWI-fastgørelsesmateriale til forskellige vægkonstruktioner (skal bestilles separat)
- tætningsbånd til forsegling af fastgørelsespunkterne er inkluderet i leveringsomfanget
- testet op til 150 kg ved brug af HEWI-fastgørelsesmateriale
- Anbefalet maksimal vægt for brugeren: 150 kg
- er produceret i overensstemmelse med CE- og UKCA-forordningen (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr
- opfylder de krav, der gælder i Belgien (CWATUPE, WVG Vlaanderen) med hensyn til fremspringet af det foldbare støttehåndtag på toilettet


### Priser og udmærkelser



### Certifikater



### Farver/Overflader

-  TB (antracit højglans  
- hvid mat)
-  SD (hvid højglans  
- hvid mat)
-  GU (hvid højglans  
- antracit mat)
-  DR (antracit højglans  
- antracit mat)