



Dimensioner i mm

## Egenskaber

Mobil foldbar støtteskinne Duo System 800 K

- til enkel og fleksibel eftermontering på eksisterende, formonteret monteringsplade: 950.50.014XA, skal bestilles separat
- mobil brug
- med to håndtagsniveauer placeret oven på hinanden
- Den nederste skinne føres i en vinkel på 135° i forhold til den øverste skinne
- Den øverste skinne (diameter 33 mm) bruges til at holde og støtte
- Den nederste skinne (diameter 25 mm) er placeret i en afstand af 250 mm fra forkanten af den øverste skinne og bruges til at holde den på plads og dreje den sidelæns.
- fremspring 850 mm, Beslag 181 mm højt og 130 mm bredt
- kan klappes op og klappes ned med soft close
- Sammenklappeligt støttehåndtag af høj kvalitetspolyamid i HEWI-farve 98 (signalhvid)
- Topskinne fremstillet af polyamid af høj kvalitet i henhold til HEWI-farvekort
- med gennemgående, Korrosionsbeskyttet stålkerne og integreret stålbeslag med dæksel af høj kvalitetspolyamid
- Stabil trepunktsfastgørelse
- Hurtig og værktøjsfri installation takket være enkel, Kort suspension
- Oplåsning til fleksibel brug ved hjælp af fjederaktivering
- testet op til 150 kg ved brug af HEWI-fastgørelsesmateriale
- Anbefalet maksimal vægt for brugeren: 150 kg
- med toiletrulleholder 950.50.01090, Toiletrulleholder med udløser til toiletskyl 950.50.07090 (højre), 950.50.07190 (venstre) og gulvstøtter 950.50.020XA, 950.50.025XA og 950.50.026XA kan eftermonteres
- er produceret i overensstemmelse med CE- og UKCA-forordningen (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr
- opfylder kravene i DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 og SIA 500

## Certifikater



## Farver/Overflader

- 92 (antracitgrå)
- 33 (rubinrød)