





Abmessungen in mm

Eigenschaften

Stützklappgriff Basic mit Funktaste und WC-Spülauslösung E-Ausführung links der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Spül-/Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 700 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert


Auszeichnungen



Zertifikate



Farben/Oberflächen

-  TB (Anthrazit hochglanz
- Weiß matt)
-  SD (Weiß hochglanz
- Weiß matt)
-  GU (Weiß hochglanz
- Anthrazit matt)
-  DR (Anthrazit hochglanz
- Anthrazit matt)