





Abbildung ähnlich

## Eigenschaften

Befestigungsart

• für Rückenstützen der Serien 801 / 805 Classic

Zur beidseitigen Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen der Serien 801 / 805 Classic mit Befestigung BM11.2 oder BM18.2 zum Einsatz an Wänden aus:

Telefon: +49 5691 82-0

Telefax: +49 5691 82-319

- Vollziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton
- Porenbeton (>P2)

## Bestehend aus:

- 2 Edelstahlsenkkopfschrauben M 10 x 30 mm
- 2 Zentrierhülsen Durchmesser 20/11 x 11,5 mm