





Abmessungen in mm

Eigenschaften

Befestigungsart

• für Rückenstützen der Serien 801 / 805 Classic Zur einseitigen Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffe der Serien 801 / 805 Classic mit Befestigung BM11.2 oder BM18.2 zum Einsatz an Wänden aus:

Telefon: +49 5691 82-0

Telefax: +49 5691 82-319

- Vollziegel
- Kalksand-Lochstein
- · Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton
- Porenbeton (>P2)

Bestehend aus:

- 1 Edelstahlsenkkopfschraube M 10 x 30 mm
- 1 Zentrierhülse Durchmesser 20/11 x 11,5 mm