



Vergelijkbare afbeelding

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Inklapbare steunrail Duo Systeem WARM TOUCH

- met twee greepniveaus boven elkaar
- Onderste rail wordt geleid onder een hoek van 135° ten opzichte van de bovenste rail
- Bovenste rail (diameter 33 mm) wordt gebruikt voor het vasthouden en ondersteunen van
- Onderste rail (diameter 25 mm) wordt geplaatst op een afstand van 250 mm van de voorste rand van de bovenste rail en wordt gebruikt om deze op zijn plaats te houden en zijwaarts te draaien
- Uitzwenking 850 mm, wandplaat 181 mm hoog en 130 mm breed
- Kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt
- Gemaakt van hoogwaardig chroomoptisch gecoate polyamide met een warm gevoel
- met continue, corrosiebeschermde staalkern en geïntegreerde wandplaat van staal met afdekking van in chroomoptiek gecoate polyamide
- Stabiele driepuntsbevestiging
- voor wandmontage met verborgen, Corrosievrij en getest bevestigingsmateriaal voor verschillende wandstructuren (apart te bestellen)
- afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering inbegrepen
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal
- Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- met toiletrolhouder 950.50.01050, Toiletrolhouder met toiletspoelontgrendeling 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links), en vloersteunen 950.50.020XA, 950.50.025XA en 950.50.026XA kunnen achteraf worden gemonteerd.
- is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- Voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

Awards



award 2013



award 2013