



Afmetingen in mm

Eigenschappen

Opklapbare steun Duo Systeem 800 K

- met twee handvatniveaus boven elkaar
- Onderste rail wordt geleid onder een hoek van 135° ten opzichte van de bovenste rail
- Bovenste rail (diameter 33 mm) wordt gebruikt voor het vasthouden en ondersteunen van
- Onderste rail (diameter 25 mm) wordt geplaatst op een afstand van 250 mm van de voorste rand van de bovenste rail en wordt gebruikt om deze op zijn plaats te houden en zijwaarts te draaien
- Uitzwenking 850 mm, wandplaat 181 mm hoog en 130 mm breed
- Kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt
- Inklapbare steunbeugel van hoogwaardig polyamide in HEWI-kleur 98 (signaalwit)
- Bovenrail gemaakt van hoogwaardig polyamide volgens HEWI kleurenkaart
- met continue, corrosiebeschermde stalen kern en geïntegreerde wandplaat van staal met afdekking van hoogwaardige polyamide
- Stabiele driepuntsbevestiging
- voor wandmontage met verborgen, Corrosievrij en getest bevestigingsmateriaal voor verschillende wandstructuren (apart te bestellen)
- afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering inbegrepen
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal
- Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- met toilethouder 950.50.01090, Toilethouder met toiletspoelontgrendeling 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) en vloersteunen 950.50.020XA, 950.50.025XA en 950.50.026XA kunnen achteraf worden gemonteerd.
- is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- Voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

- | | |
|---|--------------------|
|  | 92 (antraciegrijs) |
|  | 33 (robijnrood) |