

Vergelijkbare afbeelding

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Opklapbare steun uit de serie 801

- met geïntegreerde spoel-/functieknoppen, E-uitvoering
- Twee parallelle, boven elkaar geplaatste, stangen met elkaar verbonden door een verbindingsbocht
- wordt gebruikt om vast te houden en te ondersteunen - met continue, Corrosiebestendige stalen kern en wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern
- Kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt
- Zilveren metalen knop met blauwe ring wordt gebruikt om de toiletspoeling te activeren, Zilveren metalen knop met rode ring wordt gebruikt om een vrij definieerbare functie te activeren (de functieknop voldoet niet aan de vereisten voor een noodoproep conform DIN VDE 0834-1)
- Spiraalkabel met vrije kabeleinden voor wandaansluiting
- incl. witte afdekking voor inbouwdoos
- Stuurspanning max. 30 V = SELV, PELV, schakelstroom tot max. 2 A
- passend voor alle gangbare inbouwreservoirs met elektrische bediening
- Bevestiging aan de wand met wandspecifiek HEWI bevestigingsmateriaal (apart te bestellen)
- afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering inbegrepen
- Verborgen bevestiging
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal
- Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- Uitzwenking 850 mm, 259 mm breed en 78 mm hoog, stangdiameter 33 mm
- gemaakt van mat polyamide in HEWI-kleuren 99 (zuiver wit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs) en 92 (antracietgrijs)
- Toilethouder 801.50B011 en vloersteunen 950.50.021XA en 950.50.023XA kunnen achteraf worden gemonteerd.
- is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- Voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500





Awards




Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)
	98 (signaalwit)
	97 (lichtgrijs)
	95 (rotsgrijs)

	92 (antraciegrijs)
---	--------------------