



Dimensjoner i mm

### Egenskaper

Mobil sammenleggbart støtteskinne Duo System 800 K

- for enkel og fleksibel ettermontering på eksisterende, forhåndsmontert monteringsplate: 950.50.014XA, må bestilles separat
- Mobil bruk
- med to håndtaksnivåer plassert over hverandre
- Nedre skinne føres i en vinkel på 135° i forhold til øvre skinne
- Øvre skinne (diameter 33 mm) brukes til å holde og støtte
- Nedre skinne (diameter 25 mm) er plassert i en avstand på 250 mm fra forkanten av den øvre skinnen og brukes til å holde den på plass og vri den sidelengs
- Utkraging 850 mm, Brakett 181 mm høy og 130 mm bred
- Kan brettes oppover og bremses nedover
- Sammenleggbart støttehåndtak i høykvalitets polyamid i HEWI-farge 98 (signalhvit)
- Toppskinne av høykvalitets polyamid i henhold til HEWI fargekart
- med kontinuerlig, Korrosjonsbeskyttet stålkjerne og integrert stålbrakett med deksel av polyamid av høy kvalitet
- Stabilt trepunktsfeste
- Rask og verktøyfri installasjon takket være enkel, Kort suspensjon
- Opplåsning for fleksibel bruk ved hjelp av fjæraktivering
- Testet opp til 150 kg ved bruk med HEWI festemateriale
- Anbefalt maksimal vekt for brukeren: 150 kg
- med toalettrullholder 950.50.01090, Toalettrullholder med spyleutløser 950.50.07090 (høyre), 950.50.07190 (til venstre) og gulvstøtter 950.50.020XA, 950.50.025XA og 950.50.026XA kan ettermonteres
- er produsert i samsvar med CE- og UKCA-forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr
- oppfyller kravene i DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 og SIA 500

### Sertifikater



### Farger/overflater

- |                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | 92 (antracitegrå) |
|  | 33 (rubin rød)    |