



Dimensjoner i mm

Egenskaper

Mobil sammenleggbart støtteskinne Duo System 800 K

- for enkel og fleksibel ettermontering på eksisterende, forhåndsmontert monteringsplate: 950.50.014XA, må bestilles separat
- Mobil bruk
- med to håndtaksnivåer plassert over hverandre
- Nedre skinne føres i en vinkel på 135° i forhold til øvre skinne
- Øvre skinne (diameter 33 mm) brukes til å holde og støtte
- Nedre skinne (diameter 25 mm) er plassert i en avstand på 250 mm fra forkanten av den øvre skinnen og brukes til å holde den på plass og vri den sidelengs
- Utkraging 700 mm, Brakett 181 mm høy og 130 mm bred
- Kan brettes oppover og bremses nedover
- Sammenleggbart støttehåndtak i høykvalitets polyamid i HEWI-farge 98 (signalhvit)
- Toppskinne laget av polyamid av høy kvalitet i henhold til HEWI fargekart
- med kontinuerlig, Korrosjonsbeskyttet stålkjerne og integrert stålbrakett med deksel av polyamid av høy kvalitet
- Rask og verktøyfri installasjon takket være enkel, Kort suspensjon
- Sikret mot utilsiktet fjerning
- Opplåsing for fleksibel bruk ved hjelp av fjæraktivering
- Testet opp til 150 kg ved bruk med HEWI festemateriale
- Anbefalt maksimal vekt for brukeren: 150 kg
- med toaletttrullholder 950.50.01090, Toaletttrullholder med spyleutløser 950.50.07090 (høyre), 950.50.07190 (til venstre) og gulvstøtter 950.50.020XA, 950.50.025XA og 950.50.026XA kan ettermonteres
- er produsert i samsvar med CE- og UKCA-forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr
- oppfyller kravene i ÖNORM B1600/1601 og SIA 500

Sertifikater



Farger/overflater

- | | |
|---|-------------------|
|  | 92 (antracitegrå) |
|  | 33 (rubin rød) |