



Dimensjoner i mm

### Egenskaper

Serie 805 Classic mobil sammenleggbar støtteskinne

- to parallelle, arrangert oppå hverandre, Stenger som er forbundet med hverandre ved hjelp av en forbindelsesbøyning (støpt fra et sammenhengende rør)
- Brukes til å holde og støtte
- Kan brettes oppover og bremses nedover
- Mobil bruk
- for enkel og fleksibel ettermontering på eksisterende, forhåndsmontert monteringsplate 950.50.016, må bestilles separat
- Rask og verktøyfri montering ved å feste det sammenleggbare støttehåndtaket
- Sikret mot utilsiktet fjerning med festeskruer
- Testet opp til 150 kg ved bruk med HEWI festemateriale
- Anbefalt maksimal vekt for brukeren: 150 kg
- Utkraging 700 mm, 250 mm høy og 75 mm bred, Stangdiameter 33 mm, Rørtykkelse 2 mm
- av kvalitativt rustfritt stål, Matt overflate på bakken
- Toaletttrullholder 805.50.015 og toalettspylutløser (radio) 805.50.060 og gulvstøtter 950.50.022XA og 950.50.024XA kan ettermonteres
- er produsert i samsvar med CE- og UKCA-forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr
- oppfyller kravene i ÖNORM B1600/1601 og SIA 500

### Sertifikater

