



Wymiary w mm

### Właściwości

Mobilny uchwyt uchylny Duo System 800 K

- do łatwego i elastycznego doposażenia na istniejącej, wstępnie zmontowana płyta montażowa: 950.50.014XA, należy zamawiać oddzielnie
- Użytkowanie mobilne
- z dwoma poziomami uchwytów umieszczonymi jeden nad drugim
- Dolna szyna jest prowadzona pod kątem 135° względem górnej szyny.
- Górna szyna (średnica 33 mm) służy do przytrzymywania i podtrzymywania
- Dolna szyna (średnica 25 mm) jest umieszczona w odległości 250 mm od przedniej krawędzi górnej szyny i służy do przytrzymywania jej w miejscu i obracania na boki.
- wysunięcie 700 mm, Wspornik o wysokości 181 mm i szerokości 130 mm
- Możliwość złożenia do góry i hamowania w dół
- Składany uchwyt wykonany z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 99 (czysta biel)
- Górna szyna wykonana z wysokiej jakości poliamidu zgodnie z tabelą kolorów HEWI
- z ciągłym, Zabezpieczony przed korozją stalowy rdzeń i zintegrowany stalowy wspornik z osłoną wykonaną z wysokiej jakości poliamidu
- Szybki i beznarzędziowy montaż dzięki prostej, Krótkie zawieszenie
- Zabezpieczone przed przypadkowym usunięciem
- Odblokowanie do elastycznego użytku za pomocą sprężyny
- Przetestowano do 150 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI
- Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg
- z uchwytem na rolkę papieru toaletowego 950.50.01090, Uchwyt na rolkę papieru toaletowego ze spłuczką 950.50.07090 (prawy), 950.50.07190 (lewy) i wsporniki podłogowe 950.50.020XA, 950.50.025XA i 950.50.026XA mogą być modernizowane.
- jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
- spełnia wymogi ÖNORM B1600/1601 i SIA 500

### Certyfikaty



### Kolory / Powierzchnie

- 92 (szary antracytowy)
- 33 (rubinowa czerwień)