


# Befestigungen







## Systeme und Serien







### BEFESTIGUNGEN

Stützklappgriffe/Wandstützgriffe	738 - 740
Klappsitze	738 - 739
Rückenstützen	741 - 742
Rosettenbefestigung	742 - 743
Sonstiges	743 - 744








# Befestigungen





Befestigungsart für:	Duschspritzschutz, Wandstütz- und Stützklappgriffe 801/805 Classic Klappsitze   mobile Klappsitze 950... mobile Stützklappgriffe 950... Stützklappgriffe und Klappsitze System 900 Klappsitze 802 LifeSystem ohne Höhenverstellung	Stützklappgriffe 802 LifeSystem ohne Höhenverstellung
<p>Zur Befestigung an Wänden aus:</p>		
<p>Beton &gt; C20/C25</p>  <p><b>Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493</b></p>	<p><b>BM17.2</b></p> <p><b>Lieferumfang</b> 2 Edelstahlschrauben M 10 x 30 2 Innengewindehülsen M 10 x 110</p> <p><b>Zusätzlich</b> Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311) <b>oder bauseits zu stellen</b> Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti) Auspressgerät HDM (Hilti)</p>	<p><b>BM17.3</b></p> <p><b>Lieferumfang</b> 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Innengewindehülsen M10 x 110 3 Scheiben ø 22 x 5</p> <p><b>Zusätzlich</b> Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311) <b>oder bauseits zu stellen</b> Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti) Auspressgerät HDM (Hilti)</p>
<p>Beton &gt; C20/C25</p> 	<p><b>BM10.2</b></p> <p><b>Lieferumfang</b> 2 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 2 Dübel HILTI HUD 14 x 70</p>	<p><b>BM10.3</b></p> <p><b>Lieferumfang</b> 3 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 3 Dübel HILTI HUD 14 x 70 3 Scheiben ø 22 x 5</p>
<p>Porenbeton (&gt; P2)</p> 	<p><b>BM11.2</b></p> <p><b>Lieferumfang</b> 2 Edelstahlschrauben M10 x 30 2 Siebhülsen HIT-SC 22 x 85 2 Innengewindehülsen HIT-IC</p> <p><b>Zusätzlich</b> Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) <b>oder bauseits zu stellen</b> Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti) marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100</p>	<p><b>BM11.3</b></p> <p><b>Lieferumfang</b> 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Siebhülsen HIT-SC 22 x 85 3 Innengewindehülse HIT-IC 3 Scheiben ø 22 x 5</p> <p><b>Zusätzlich</b> Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) <b>oder bauseits zu stellen</b> Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti) marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100</p>
<p>Leichtbauwände mit Hinterlüftung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragänder oder Vorwandinstallation)</p> 	<p><b>BM12.2</b></p> <p><b>Lieferumfang</b> 2 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95</p>	<p><b>BM12.3</b></p> <p><b>Lieferumfang</b> 3 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 3 Scheiben ø 22 x 5</p>
<p>Leichtbauwände mit integrierten Stahlplatten, z.B. Tragänder oder Vorwandinstallation</p> 	<p><b>BM13.2</b></p> <p><b>Lieferumfang</b> 2 Edelstahlschrauben M10 x 60</p>	<p><b>BM13.3</b></p> <p><b>Lieferumfang</b> 3 Edelstahlschrauben M10 x 60 3 Scheiben ø 22 x 5</p>
<p><b>Mit Siebhülse ø 18 mm</b> · Hohlblockstein aus Beton · Hochlochziegel · Hohlblöcke aus Leichtbeton · Haufwerksporiger Leichtbeton</p>  <p><b>Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036</b></p> <p><b>Ohne Siebhülse</b> · Vollziegel · Kalksandlochstein</p> 	<p><b>BM18.2</b></p> <p><b>Lieferumfang</b> 2 Edelstahlschrauben M10 x 30 2 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85 2 Innengewindehülsen HIT-IC</p> <p><b>Zusätzlich</b> Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) <b>oder bauseits zu stellen</b> Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti)</p>	<p><b>BM18.3</b></p> <p><b>Lieferumfang</b> 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85 3 Innengewindehülsen HIT-IC 3 Scheiben ø 22 x 5</p> <p><b>Zusätzlich</b> Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) <b>oder bauseits zu stellen</b> Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti)</p>

Befestigungsart für:	Wandstütz- und Stützklappgriffe 950...	Klappsitze 801 Klappsitze 802 LifeSystem mit Höhenverstellung Stützklappgriffe 802 LifeSystem mit Höhenverstellung Höhenverstellbare Platte 950.50.10260
<p>Zur Befestigung an Wänden aus:</p>		
 <p>Beton &gt; C20/C25</p> <p><b>Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493</b></p>	<p><b>BM17.4</b></p> <p><b>Lieferumfang</b> 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Innengewindehülsen M10 x 110 1 Scheibe ø 22 x 5</p> <p><b>Zusätzlich</b> Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311) <b>oder bauseits zu stellen</b> Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti) Auspressgerät HDM (Hilti)</p>	<p><b>BM27.4</b></p> <p><b>Lieferumfang</b> 4 Edelstahlschrauben M10 x 30 4 Innengewindehülsen M10 x 110</p> <p><b>Zusätzlich</b> Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311) <b>oder bauseits zu stellen</b> Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti) Auspressgerät HDM (Hilti)</p>
 <p>Beton &gt; C20/C25</p>	<p><b>BM10.4</b></p> <p><b>Lieferumfang</b> 3 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 3 Dübel HILTI HUD 14 x 70 1 Scheibe ø 22 x 5</p>	<p><b>BM20.4</b></p> <p><b>Lieferumfang</b> 4 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 4 Dübel HILTI HUD 14 x 70</p>
 <p>Porenbeton (&gt; P2)</p>	<p><b>BM11.4</b></p> <p><b>Lieferumfang</b> 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Siebhülsen HIT-SC 22 x 85 3 Innengewindehülsen HIT-IC 1 Scheibe ø 22 x 5</p> <p><b>Zusätzlich</b> Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) <b>oder bauseits zu stellen</b> Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti) marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100</p>	<p><b>BM21.4</b></p> <p><b>Lieferumfang</b> 4 Edelstahlschrauben M10 x 30 4 Siebhülsen HIT-SC 22 x 85 4 Innengewindehülsen HIT-IC</p> <p><b>Zusätzlich</b> Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) <b>oder bauseits zu stellen</b> Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti) marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100</p>
 <p>Leichtbauwände mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)</p>	<p><b>BM12.4</b></p> <p><b>Lieferumfang</b> 3 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 1 Scheibe ø 22 x 5</p>	<p><b>BM22.4</b></p> <p><b>Lieferumfang</b> 4 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95</p>
 <p>Leichtbauwände mit integrierten Stahlplatten, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation</p>	<p><b>BM13.4</b></p> <p><b>Lieferumfang</b> 3 Edelstahlschrauben M10 x 60 1 Scheibe ø 22 x 5</p>	<p><b>BM23.4</b></p> <p><b>Lieferumfang</b> 4 Edelstahlschrauben M10 x 60</p>
 <p><b>Mit Siebhülse ø 18 mm</b> · Hohlblockstein aus Beton · Hochlochziegel · Hohlblöcke aus Leichtbeton · Haufwerksporiger Leichtbeton</p> <p><b>Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036</b></p>  <p><b>Ohne Siebhülse</b> · Vollziegel · Kalksandlochstein</p>	<p><b>BM18.4</b></p> <p><b>Lieferumfang</b> 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85 3 Innengewindehülsen HIT-IC 1 Scheibe ø 22 x 5</p> <p><b>Zusätzlich</b> Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) <b>oder bauseits zu stellen</b> Injektionsmörtel HIT-HY 270 (Hilti)</p>	<p><b>BM28.4</b></p> <p><b>Lieferumfang</b> 4 Edelstahlschrauben M10 x 30 4 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85 4 Innengewindehülsen HIT-IC</p> <p><b>Zusätzlich</b> Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) <b>oder bauseits zu stellen</b> Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti)</p>

# Befestigungen

<p><b>Befestigungsart für:</b></p>	<p><b>Abdecksatz mit Befestigung für: Wandstütz- und Stützklappgriffe 801/805 Classic Duschspritzschutz 801/805 Classic</b></p>
<p><b>Zur Befestigung an Wänden aus:</b></p>	
 <p>Porenbeton (&gt; P2)</p>	<p><b>36359</b></p> <p><b>Lieferumfang*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Edelstahlschrauben</li> <li>2 Ankerhülsen</li> <li>2 Siebhülsen, ø 22 mm</li> <li>2 Kappen</li> <li>2 Unterteile</li> </ul> <p><b>Zusätzlich</b></p> <p>Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) <b>oder bauseits zu stellen</b> Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti) marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100)</p>
 <p>Leichtbauwände mit Hinterfüterung aus Schicht-holzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)</p>	<p><b>36358</b></p> <p><b>Lieferumfang*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Edelstahlschrauben</li> <li>2 Edelstahl-Rampamuffen</li> <li>2 Kappen</li> <li>2 Unterteile</li> </ul>
 <p>Leichtbauwände mit integrierten Stahlplatten, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation</p>	<p><b>36357</b></p> <p><b>Lieferumfang*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Edelstahlschrauben</li> <li>2 Kappen</li> <li>2 Unterteile</li> </ul>
 <p><b>Mit Siebhülse ø 18 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hohlblockstein aus Beton</li> <li>· Hochlochziegel</li> <li>· Hohlblöcke aus Leichtbeton</li> <li>· Haufwerksporiger Leichtbeton</li> </ul> <p><b>Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036</b></p> <p><b>Ohne Siebhülse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vollziegel</li> <li>· Kalksandlochstein</li> </ul> 	<p><b>63055</b></p> <p><b>Lieferumfang*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Edelstahlschrauben</li> <li>2 Ankerhülsen</li> <li>2 Siebhülsen, ø 18 mm</li> <li>2 Kappen</li> <li>2 Unterteile</li> </ul> <p><b>Zusätzlich</b> Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) <b>oder bauseits zu stellen</b> Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti)</p>

\* 2 Kappen aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)  
2 Unterteile aus hochwertigem schwarzem Polyamid

Befestigungsart für:	Rückenstützen 801/805 Classic beidseitig	Rückenstützen 801/805 Classic einseitig
Zur Befestigung an Wänden aus:		
 <p>Beton &gt; C20/C25</p> <p><b>Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493</b></p>	<p><b>BM10.2.1</b></p> <p><b>Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM10.2, BM17.2</b></p> <p><b>Lieferumfang**</b>                  2 Edelstahl-Spezialschrauben <math>\varnothing 10 \times 95</math>                  2 Zentrierhülsen <math>\varnothing 20 / \varnothing 11 \times 11,5</math>                  2 Dübel HILTI HUD 14 x 70</p>	<p><b>BM10.2.2</b></p> <p><b>Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM10.2, BM17.2</b></p> <p><b>Lieferumfang**</b>                  1 Edelstahl-Spezialschrauben <math>\varnothing 10 \times 95</math>                  1 Zentrierhülsen <math>\varnothing 20 / \varnothing 11 \times 11,5</math>                  1 Dübel HILTI HUD 14 x 70</p>
 <p><b>Mit Siebhülse <math>\varnothing 18</math> mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hohlblockstein aus Beton</li> <li>· Hochlochziegel</li> <li>· Hohlblöcke aus Leichtbeton</li> <li>· Haufwerksporiger Leichtbeton</li> </ul> <p><b>Ohne Siebhülse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vollziegel</li> <li>· Kalksandlochstein</li> </ul> <p><b>Mit Siebhülse <math>\varnothing 22</math> mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Porenbeton (&gt; P2)</li> </ul>	<p><b>BM11.2.1</b></p> <p><b>Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM11.2, BM18.2</b></p> <p><b>Lieferumfang**</b>                  2 Edelstahl-Spezialschrauben M10 x 30                  2 Zentrierhülsen <math>\varnothing 20 / \varnothing 11 \times 11,5</math></p>	<p><b>BM11.2.2</b></p> <p><b>Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM11.2, BM18.2</b></p> <p><b>Lieferumfang**</b>                  1 Edelstahl-Spezialschrauben M10 x 30                  1 Zentrierhülsen <math>\varnothing 20 / \varnothing 11 \times 11,5</math></p>
 <p>Leichtbauwände mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)</p>	<p><b>BM12.2.1</b></p> <p><b>Zur Befestigung Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM12.2</b></p> <p><b>Lieferumfang**</b>                  2 Edelstahl-Spezialschrauben <math>\varnothing 10 \times 95</math>                  2 Zentrierhülsen <math>\varnothing 20 / \varnothing 11 \times 11,5</math></p>	<p><b>BM12.2.2</b></p> <p><b>Zur Befestigung Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM12.2</b></p> <p><b>Lieferumfang**</b>                  1 Edelstahl-Spezialschrauben <math>\varnothing 10 \times 95</math>                  1 Zentrierhülsen <math>\varnothing 20 / \varnothing 11 \times 11,5</math></p>
 <p>Leichtbauwände mit integrierten Stahlplatten, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation</p>	<p><b>BM13.2.1</b></p> <p><b>Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM13.2</b></p> <p><b>Lieferumfang**</b>                  2 Edelstahl-Spezialschrauben M10 x 60                  2 Zentrierhülsen <math>\varnothing 20 / \varnothing 11 \times 11,5</math></p>	<p><b>BM13.2.2</b></p> <p><b>Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM13.2</b></p> <p><b>Lieferumfang**</b>                  1 Edelstahl-Spezialschrauben M10 x 60                  1 Zentrierhülsen <math>\varnothing 20 / \varnothing 11 \times 11,5</math></p>

**\*\*Bitte beachten:**  
 Lieferumfang beinhaltet nur Befestigungsmaterial für Rückenstütze.  
 Befestigungsmaterial für Stützklappgriff bitte separat bestellen.

200266

**Hilti HIT-HY 270 Injektionsmörtel in Folienkartusche**

- Zur Ergänzung der Befestigung an Wänden aus:
- Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036**
- Vollziegel, Kalksandlochstein, Hohlblockstein aus Beton, Hochlochziegel, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Haufwerksporiger Leichtbeton

**Ohne bauliche Zulassung**

- Porenbeton (> P2)
- zur Ergänzung der Befestigung von Wandstütz- und Stützklappgriffen, Klappsitzen, Duschspritzschutz und Rückenstützen
- bereitzustellen für die HEWI Befestigungsmaterialien BM11.2, BM11.3, BM18.2, BM18.3, BM21.4, BM28.4, BM41.6, BM48.6, 36359, 62323, 63055, 63056
- inkl. 2 Lochstein-Mischer, Inhalt 330 ml


**Bauseits zu stellen:** Auspressgerät HDM (Hilti)

200311

**Hilti HIT-HY 200A Injektionsmörtel in Folienkartusche**

- zur Ergänzung der Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
- Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493**
- zur Ergänzung der Befestigung von Wandstütz- und Stützklappgriffen, Klappsitzen und Duschspritzschutz
- bereitzustellen für die HEWI Befestigungsmaterialien BM17.2, BM17.3, BM17.4, BM27.4
- inkl. 2 Lochstein-Mischer, Inhalt 330 ml

**Bauseits zu stellen:** Auspressgerät HDM (Hilti)



BM210

**HEWI Befestigungsmaterial**

- für Rosettenbefestigung an der Wand

**Stangensystem 801/805 Classic  
Vorhangstangen 801/805 Classic  
Lieferumfang pro Rosette**

- 2 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70
- 2 Universaldübel 8/40

BM211

**Stangensystem 801/805 Classic  
Lieferumfang pro Rosette**

- 3 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70
- 3 Universaldübel 8/40

BM214

**Deckenabhängungen 801/805 Classic  
Lieferumfang pro Rosette**

- 2 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70
- 2 Universaldübel 8/40
- 1 Stiftschraube M12 x 90

**Bei der Montage auf Leichtbauwänden benötigt man eine Hinterfüterung, z. B. Schichtholzplatten, wasserfest verleimt > 20 mm dick.**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**BM1211**  
**BM1211B**


### HEWI Befestigungssatz

#### für Badetuchhalter 477.30... u. Wannengriffe 477.31... ohne Rosetten

- zur nachträglichen Umrüstung von Badetuchhaltern und Wannengriffen  
ø 28 mm auf Befestigung mit Rosetten
- Rosetten ø 60 mm
- inkl. Befestigungsmaterial, bestehend aus:  
3 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70  
3 Universaldübeln 8/40

- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.




**BM1220**

#### Befestigungsmaterial für WC-Papierhalter 162.21.100... und 162.21.200...

##### Lieferumfang

- 1 Sockel WC-Papierhalter System 162
- 2 Edelstahlschrauben 4 x 50
- 2 Universaldübel 6/36
- 1 Winkelschraubendreher




**BM1221**

#### Befestigungsmaterial für Einzelhaken und Reservepapierhalter 162.90.010... und 162.21.300...

##### Lieferumfang

- 1 Sockel Haken oder Reservepapierhalter System 162
- 1 Edelstahlschraube 4 x 50
- 1 Universaldübel 6/36
- 1 Winkelschraubendreher



**BM1263.2**

#### Befestigungsmaterial für Stangensystem 950...

- zur Befestigung an der Wand mit Rosetten


##### Lieferumfang für 2 Rosettenbefestigungen

- 2 Befestigungsbleche Stütze 950
- 6 x Edelstahlschrauben 5 x 60
- 6 x Universaldübel 8 x 50
- 1 Winkelschraubendreher

**Bei der Montage auf Leichtbauwänden benötigt man eine Hinterfütterung, z.B. Schichtholzplatten, wasserfest verleimt > 20 mm dick.**



**63086**  
**63157**




#### HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung

- zur Abdeckung der HEWI Befestigung BM1263.2 bei Stangensystemen 950...
- runde Abdeckrosette, ø 80 mm, 13 mm hoch
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- hochwertig verchromt

# Befestigungen

Bestellnummer

Beschreibung




**BM1288**

**HEWI Befestigungsmaterial  
für höhenverstellbare Vorwandinstallationen S 50**

· für Kalksandlochstein, Hohlblockstein aus Beton, Voll-/Hochlochziegel, Hohlblöcke aus Leichtbeton oder Haufwerksporiger Leichtbeton

**Lieferumfang**

2 Edelstahlschrauben M8 x 35  
2 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85  
2 Innengewindehülsen HIT-IC



**BM1305**

**HEWI Befestigungsmaterial  
für höhenverstellbare Vorwandinstallationen S 50**

· zur Befestigung an Trockenbau Verstärkungsprofilen

**Lieferumfang**

12 Sechskantholzschrauben 8 x 70 mm  
12 Dübel MEA  $\varnothing$  10 x 60 mm  
12 Schalldämmelemente S50 FüÙe  
2 Edelstahlschrauben M8 x 60  
4 Edelstahlschrauben M8 x 55  
18 Edelstahlunterlegscheiben  
8 Unterlegscheiben (Polyamid)  $\varnothing$  23,5 /  $\varnothing$  8,5  
6 Edelmuttern M8



**BM1296**

**HEWI Befestigungsmaterial  
für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800, AQ 800 K, AQ 477/801, AQ 162**

· für AQ1.12M101..., AQ1...12M102..., AQ1.12M10440, AQ1.12M10540, AQ1...106..., AQ1.12M18... und AQ1...110...



**BM1297**

**HEWI Befestigungsmaterial**

· für elektronische Waschtischarmaturen



**BM1300**

**HEWI Befestigungsmaterial  
für Einhebel-Waschtischmischer AQ 100**

· für AQ1.12M10040 und AQ1.12M10740



**BM1302**

**HEWI Befestigungsmaterial  
für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950**

· für AQ1.12M103... und AQ1.12M109...