


# Fixations








## Systemes et Series








### FIXATIONS

Barres d'appui / relevables	738 - 740
Sièges relevables	738 - 739
Dossier de sièges	741 - 742
Fixation avec rosaces	742 - 743
Autres	743 - 744








# Fixations







Fixation pour :	Dispositif anti-projection, barres d'appui et barres d'appui relevables 801/805 Classic Siège relevables   mobiles 950... Barres d'appui relevables mobiles 950... Barres d'appui   sièges relevables 900 Sièges relevables 802 LifeSystem sans réglage en hauteur	Barres d'appui relevables 802 LifeSystem sans réglage en hauteur
Pour montage sur murs en :		
<p>béton &gt; C20/C25</p>  <p><b>Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-11/0493</b></p>	<p><b>BM17.2      36,90    86</b></p> <p><b>Livraison</b> 2 vis en acier inox M10 x 30 2 douilles à filet intérieur M10 x 110</p> <p><b>Supplémentaire</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200311) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY200A (Hilti) outil de pressage HDM (Hilti)</p>	<p><b>BM17.3      50,30    86</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox M10 x 30 3 douilles à filet intérieur M10 x 110 3 rondelles en acier inox ø 22 x 5</p> <p><b>Supplémentaire</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200311) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY200A (Hilti) outil de pressage HDM (Hilti)</p>
<p>béton &gt; C20/C25</p> 	<p><b>BM10.2      19,10    86</b></p> <p><b>Livraison</b> 2 vis en acier inox ø 10 x 95 2 chevilles HILTI HUD 14 x 70</p>	<p><b>BM10.3      27,60    86</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox ø 10 x 95 3 chevilles HILTI HUD 14 x 70 3 rondelles en acier inox ø 22 x 5</p>
<p>béton alvéolé (&gt; P2)</p> 	<p><b>BM11.2      24,10    86</b></p> <p><b>Livraison</b> 2 vis en acier inox M10 x 30 2 gaines ajourées HIT-SC 22 x 85 2 douilles à filet intérieur HIT-IC</p> <p><b>Supplémentaire</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY 270 outil de pressage HDM (Hilti) foret à contre-dépouille standard 22/100</p>	<p><b>BM11.3      34,80    86</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox M10 x 30 3 gaines ajourées HIT-SC 22 x 85 3 douilles à filet intérieur HIT-IC 3 rondelles en acier inox ø 22 x 5</p> <p><b>Supplémentaire</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY 270 outil de pressage HDM (Hilti) foret à contre-dépouille standard 22/100</p>
 <p>Murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié (collage imperméable, épaisseur minimale de 30 mm, par ex. cadre porteur ou installation encastrable)</p>	<p><b>BM12.2      19,10    86</b></p> <p><b>Livraison</b> 2 vis en acier inox ø 10 x 95</p>	<p><b>BM12.3      27,60    86</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox ø 10 x 95 3 rondelles en acier inox ø 22 x 5</p>
 <p>Murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées (par ex. cadre porteur ou installation encastrable)</p>	<p><b>BM13.2      19,10    86</b></p> <p><b>Livraison</b> 2 vis en acier inox M10 x 60</p>	<p><b>BM13.3      27,60    86</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox M10 x 60 3 rondelles en acier inox ø 22 x 5</p>
 <p><b>Avec gaine ajourée ø 18 mm</b> · blocs creux en béton · briques creuses · blocs creux en béton léger · béton léger à base de déblais</p> <p><b>Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036</b></p>  <p><b>Sans gaine ajourée</b> · briques pleines · briques silico-calcaires</p>	<p><b>BM18.2      24,10    86</b></p> <p><b>Livraison</b> 2 vis en acier inox M10 x 30 2 gaines ajourées HIT-SC 18 x 85 2 douilles à filet intérieur HIT-IC</p> <p><b>Supplémentaire</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY 270 outil de pressage HDM (Hilti)</p>	<p><b>BM18.3      34,80    86</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox M10 x 30 3 gaines ajourées HIT-SC 18 x 85 3 douilles à filet intérieur HIT-IC 3 rondelles en acier inox ø 22 x 5</p> <p><b>Supplémentaire</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY 270 outil de pressage HDM (Hilti)</p>

Fixation pour :	Barres d'appui relevables 950...	Sièges relevables 801 Sièges relevables 802 LifeSystem avec réglage en hauteur Barres d'appui relevables 802 LifeSystem avec réglage en hauteur Plaque réglable en hauteur 950.50.10260
<p>Pour montage sur murs en :</p>		
<p>béton &gt; C20/C25</p>  <p><b>Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-11/0493</b></p>	<p><b>BM17.4      46,90    86</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox M10 x 30 3 douilles à filet intérieur M10 x 110 1 rondelle ø 22 x 5</p> <p><b>Supplémentaire</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200311) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY200A (Hilti) outil de pressage HDM (Hilti)</p>	<p><b>BM27.4      58,60    86</b></p> <p><b>Livraison</b> 4 vis en acier inox M10 x 30 4 douilles à filet intérieur M10 x 110</p> <p><b>Supplémentaire</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200311) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY200A (Hilti) outil de pressage HDM (Hilti)</p>
<p>béton &gt; C20/C25</p> 	<p><b>BM10.4      25,30    86</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox ø 10 x 95 3 chevilles HILTI HUD 14 x 70 1 rondelle ø 22 x 5</p>	<p><b>BM20.4      37,10    86</b></p> <p><b>Livraison</b> 4 vis en acier inox ø 10 x 95 4 chevilles HILTI HUD 14 x 70</p>
<p>béton alvéolé (&gt; P2)</p> 	<p><b>BM11.4      32,30    86</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox M10 x 30 3 gaines ajourées HIT-SC 22 x 85 3 douilles à filet intérieur HIT-IC 1 rondelle ø 22 x 5</p> <p><b>Supplémentaire</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY 270 outil de pressage HDM (Hilti) foret à contre-dépouille standard 22/100)</p>	<p><b>BM21.4      47,10    86</b></p> <p><b>Livraison</b> 4 vis en acier inox M10 x 30 4 gaines ajourées HIT-SC 22 x 85 4 douilles à filet intérieur HIT-IC</p> <p><b>Supplémentaire</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY 270 outil de pressage HDM (Hilti) foret à contre-dépouille standard 22/100)</p>
 <p>Murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié (collage imperméable, épaisseur minimale de 30 mm, par ex. cadre porteur ou installation encastrable)</p>	<p><b>BM12.4      25,30    86</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox ø 10 x 95 1 rondelle ø 22 x 5</p>	<p><b>BM22.4      37,10    86</b></p> <p><b>Livraison</b> 4 vis en acier inox ø 10 x 95</p>
 <p>Murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées (par ex. cadre porteur ou installation encastrable)</p>	<p><b>BM13.4      25,30    86</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox M10 x 60 1 rondelle ø 22 x 5</p>	<p><b>BM23.4      37,10    86</b></p> <p><b>Livraison</b> 4 vis en acier inox M10 x 60</p>
 <p><b>Avec gaine ajourée ø 18 mm</b> · blocs creux en béton · briques creuses · blocs creux en béton léger · béton léger à base de déblais</p> <p><b>Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036</b></p>  <p><b>Sans gaine ajourée</b> · briques pleines · briques silico-calcaires</p>	<p><b>BM18.4      32,30    86</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox M10 x 30 3 gaines ajourées HIT-SC 18 x 85 3 douilles à filet intérieur HIT-IC 1 rondelle ø 22 x 5</p> <p><b>Supplémentaire</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY 270 (Hilti)</p>	<p><b>BM28.4      47,10    86</b></p> <p><b>Livraison</b> 4 vis en acier inox M10 x 30 4 gaines ajourées HIT-SC 18 x 85 4 douilles à filet intérieur HIT-IC</p> <p><b>Supplémentaire</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY 270 outil de pressage HDM (Hilti)</p>

## Fixations

<p><b>Fixation pour :</b></p>	<p><b>Kit de recouvrement avec fixation pour :</b>  <b>Barres d'appui et barres d'appui relevables</b>  <b>801/805 Classic</b>  <b>Dispositif anti-projection 801/805 Classic</b></p>		
<p><b>Pour montage sur murs en :</b></p>			
 <p>béton alvéolé (&gt; P2)</p>	<p><b>36359</b></p>	<p><b>42,70</b></p>	<p><b>Livraison*</b>                  2 vis en acier inox                  2 douilles d'ancrage                  2 douilles d'ancrage, ø 22 mm                  2 caches                  2 sous-constructions</p> <p><b>Supplémentaire</b>                  mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266)  <b>ou à préciser séparément</b>                  mortier d'injection HIT-HY 270                  outil de pressage HDM (Hilti)                  foret à contre-dépouille standard 22/100)</p>
 <p>Murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié (collage imperméable, épaisseur min. de 30 mm, par ex. cadre porteur ou installation encastrable)</p>	<p><b>36358</b></p>	<p><b>46,90</b></p>	<p><b>Livraison*</b>                  2 vis en acier inox                  2 manchons Rampa en acier inox                  2 caches                  2 sous-constructions</p>
 <p>Murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées (par ex. cadre porteur ou installation encastrable)</p>	<p><b>36357</b></p>	<p><b>25,40</b></p>	<p><b>Livraison*</b>                  2 vis en acier inox                  2 caches                  2 sous-constructions</p>
 <p><b>Avec gaine ajourée ø 18 mm</b>                  • blocs creux en béton                  • briques creuses                  • blocs creux en béton léger                  • béton léger à base de déblais</p> <p><b>Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036</b></p>  <p><b>Sans gaine ajourée</b>                  • briques pleines                  • briques silico-calcaires</p>	<p><b>63055</b></p>	<p><b>42,70 86</b></p>	<p><b>Livraison*</b>                  2 vis en acier inox                  2 douilles d'ancrage                  2 douilles d'ancrage, ø 18 mm                  2 caches                  2 sous-constructions</p> <p><b>Supplémentaire</b>                  mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266)  <b>ou à préciser séparément</b>                  mortier d'injection HIT-HY 270                  outil de pressage HDM (Hilti)</p>

\* 2 caches en polyamide de haute qualité en couleur HEWI 99 (blanc pur)  
 2 sous-constructions en polyamide noir de haute qualité

<p>Fixation pour :</p>	<p>Dossier de sièges 801/805 Classic des deux côtés</p>	<p>Dossier de sièges 801/805 Classic unilatérale</p>
<p>Pour montage sur murs en :</p>		
 <p>béton &gt; C20/C25</p> <p>Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-11/0493</p>	<p><b>BM10.2.1</b>      52,70    86</p> <p>Fixation sur barres d'appui et barres d'appui relevables 801/805 Classic avec fixation BM10.2, BM17.2</p> <p><b>Livraison**</b>                  2 vis spéciale en acier inox ø 10 x 95                  2 douilles de centrage ø 20/ ø 11 x 11,5                  2 chevilles HILTI HUD 14 x 70</p>	<p><b>BM10.2.2</b>      26,50    86</p> <p>Fixation sur barres d'appui et barres d'appui relevables 801/805 Classic avec fixation BM10.2, BM17.2</p> <p><b>Livraison**</b>                  1 vis spéciale en acier inox ø 10 x 95                  1 douilles de centrage ø 20/ ø 11 x 11,5                  1 chevilles HILTI HUD 14 x 70</p>
 <p><b>Avec gaine ajourée ø 18 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· blocs creux en béton</li> <li>· briques creuses</li> <li>· blocs creux en béton léger</li> <li>· béton léger à base de déblais</li> </ul> <p><b>Sans gaine ajourée</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· briques pleines</li> <li>· briques silico-calcaires</li> </ul>  <p><b>Avec gaine ajourée ø 22 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· béton alvéolé (&gt; P2)</li> </ul> 	<p><b>BM11.2.1</b>      61,10    86</p> <p>Fixation sur barres d'appui et barres d'appui relevables 801/805 Classic avec fixation BM11.2, BM18.2</p> <p><b>Livraison**</b>                  2 vis spéciale en acier inox M10 x 30                  2 douilles de centrage ø 20/ ø 11 x 11,5</p>	<p><b>BM11.2.2</b>      30,80    86</p> <p>Fixation sur barres d'appui et barres d'appui relevables 801/805 Classic avec fixation BM11.2, BM18.2</p> <p><b>Livraison**</b>                  1 vis spéciale en acier inox M10 x 30                  1 douilles de centrage ø 20/ ø 11 x 11,5</p>
 <p>Murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié (collage imperméable, épaisseur minimale de 30 mm, par ex. cadre porteur ou installation encastrable)</p>	<p><b>BM12.2.1</b>      52,70    86</p> <p>Fixation sur barres d'appui et barres d'appui relevables 801/805 Classic avec fixation BM12.2</p> <p><b>Livraison**</b>                  2 vis spéciale en acier inox ø 10 x 95                  2 douilles de centrage ø 20/ ø 11 x 11,5</p>	<p><b>BM12.2.2</b>      26,50    86</p> <p>Fixation sur barres d'appui et barres d'appui relevables 801/805 Classic avec fixation BM12.2</p> <p><b>Livraison**</b>                  1 vis spéciale en acier inox ø 10 x 95                  1 douilles de centrage ø 20/ ø 11 x 11,5</p>
 <p>Murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées (par ex. cadre porteur ou installation encastrable)</p>	<p><b>BM13.2.1</b>      37,10    86</p> <p>Fixation sur barres d'appui et barres d'appui relevables 801/805 Classic avec fixation BM13.2</p> <p><b>Livraison**</b>                  2 vis spéciale en acier inox M10 x 60                  2 douilles de centrage ø 20/ ø 11 x 11,5</p>	<p><b>BM13.2.2</b>      18,80    86</p> <p>Fixation sur barres d'appui et barres d'appui relevables 801/805 Classic avec fixation BM13.2</p> <p><b>Livraison**</b>                  1 vis spéciale en acier inox M10 x 60                  1 douilles de centrage ø 20/ ø 11 x 11,5</p>


**\*\* Attention:**

Livraison ne comprend que les fixations pour le dossier.  
 Matériel de fixation pour barre d'appui relevable à préciser séparément.

No de référence EUR PG Descriptif

200266	105,30	86	<p><b>Mortier d'injection en cartouche Hilti HIT-HY 270</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· additionnel à la fixation sur mur en :</li> <li><b>Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036</b></li> <li>· briques pleines, briques silico-calcaires, blocs creux en béton, briques perforées, blocs creux en béton léger, béton de granulats légers</li> <li><b>Sans numéro d'autorisation générale de construction</b></li> <li>· béton alvéolé (&gt; P2)</li> <li>· additionnel à la fixation de barres d'appui et barres d'appui relevables, sièges relevables, dispositif anti-projections et dossiers de siège</li> <li>· mettre à la disposition pour les matériel de fixation HEWI BM11.2, BM11.3, BM18.2, BM18.3, BM21.4, BM28.4, BM41.6, BM48.6, 36359, 62323, 63055, 63056</li> <li>· 2 embouts à cartouche pour pierres perforées inclus, contenu 330 ml</li> </ul> <p><b>Commander par le client :</b> outil de pressage HDM (Hilti)</p>
--------	--------	----	--

200311	109,70	86	<p><b>Mortier d'injection en cartouche Hilti HIT-HY 200A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· additionnel à la fixation sur mur en béton (&gt; C20/C25)</li> <li><b>Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-11/0493</b></li> <li>· additionnel à la fixation de barres d'appui et barres d'appui relevables, sièges relevables et dispositif anti-projections</li> <li>· mettre à la disposition pour les matériel de fixation HEWI BM17.2, BM17.3, BM17.4, BM27.4</li> <li>· 2 embouts à cartouche pour pierres perforées inclus, contenu 330 ml</li> </ul> <p><b>Commander par le client :</b> outil de pressage HDM (Hilti)</p>
--------	--------	----	---



			<p><b>Matériel de fixation HEWI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· pour montage sur mur avec rosaces</li> </ul>
BM210	2,70	86	<p><b>Système de barres 801/805 Classic</b>  <b>Tringles à rideau 801/805 Classic</b>  <b>Livraison par rosace</b>                  2 vis en acier inox 6 x 70                  2 chevilles universelles 8/40</p>
BM211	3,30	86	<p><b>Système de barres 801/805 Classic</b>  <b>Livraison par rosace</b>                  3 vis en acier inox 6 x 70                  3 chevilles universelles 8/40</p>
BM214	14,20	86	<p><b>Supports plafond 801/805 Classic</b>  <b>Livraison par rosace</b>                  2 vis en acier inox 6 x 70                  2 chevilles universelles 8/40                  1 vis taquet M12 x 90</p> <p><b>Lors du montage sur un mur en construction légère, il est nécessaire d'avoir un renfort en bois de minimum 20 mm d'épaisseur.</b></p>




**BM1211** 20,50 86  
**BM1211B** 22,60 86

**Set de fixation HEWI pour porte-serviettes 477.30... et poignée d'appui 477.31... sans rosaces**

- pour adaptation ultérieure des porte-essuie et poignée d'appui de  $\varnothing$  28 mm sur des fixations à rosaces
- rosaces  $\varnothing$  60 mm
- incl. matériel de fixation, composé en :  
 3 vis en acier inox 6 x 70  
 3 chevilles universelles 8/40

- en polyamide de haute qualité en 16 couleurs HEWI
- en polyamide mat de haute qualité en 5 couleurs HEWI

À la commande, indiquer la couleur.




**BM1220** 9,90 86

**Matériel de fixation HEWI pour distributeur de papier WC 162.21.100... et 162.21.200...**

**Livraison**

- 1 embase de fixation pour porte-rouleau de réserve système 162
- 2 vis en acier inox 4 x 50
- 2 chevilles universelles 6/36
- 1 tournevis décalé




**BM1221** 5,00 86

**Matériel de fixation HEWI pour crochet et porte-rouleau de reserve 162.90.010... et 162.21.300...**

**Livraison**

- 1 embase de fixation p. crochet ou porte-rouleau de réserve système 162
- 1 vis en acier inox 4 x 50
- 1 chevilles universelles 6/36
- 1 tournevis décalé



**BM1263.2** 10,00 86


**Matériel de fixation HEWI pour système de barres 950...**

- pour montage sur mur avec rosaces

**Livraison pour 2 fixations de rosaces**

- 2 plaques de montage pour support 950
- 6 x vis en acier inox 5 x 60
- 6 x chevilles universelles 8 x 50
- 1 tournevis décalé

**Lors du montage sur un mur en construction légère, il est nécessaire d'avoir un renfort en bois de minimum 20 mm d'épaisseur.**




**63086** 19,90 86  
**63157** 23,60 86

**Rosace cache HEWI**

- pour le recouvrement de la fixation HEWI BM1263.2 des systèmes de barres 950...
- rosace de recouvrement ronde,  $\varnothing$  80 mm, hauteur 13 mm
- en polyamide de haute qualité en 16 couleurs HEWI
- chromé de haute qualité


# Fixations

No de référence EUR PG Descriptif



**BM1288**      **21,70**      **86**      **Matériel de fixation HEWI pour S 50 modules réglables en hauteur**  
 · pour briques silico-calcaires, blocs creux en béton, briques creuses, blocs creux en béton léger ou béton léger à base de déblais

**Livraison**  
 2 vis en acier inox M8 x 35  
 2 gaines ajourées HIT-SC 18 x 85  
 2 douilles à filet intérieur HIT-IC



**BM1305**      **35,90**      **86**      **Matériel de fixation HEWI pour S 50 modules réglables en hauteur**  
 · pour le montage sur une cloison sèche profilés de renforcement

**Livraison**  
 12 vis à bois hexagonales 8 x 70 mm  
 12 chevilles MEA ø 10 x 60 mm  
 12 isolation acoustique S 50 pieds  
 2 vis en acier inox M8 x 60  
 4 vis en acier inox M8 x 55  
 18 rondelles en acier inox  
 8 rondelles (polyamide) ø 23,5 / ø 8,5  
 6 écrous en acier inox M8



**BM1296**      **11,50**      **86**      **Matériel de fixation HEWI pour mitigeur de lavabo monocommande AQ 800, AQ 800 K, AQ 477/801, AQ 162**  
 · pour AQ1.12M101..., AQ1...12M102..., AQ1.12M10440, AQ1.12M10540, AQ1...106..., AQ1.12M18... et AQ1...110...



**BM1297**      **11,50**      **86**      **Matériel de fixation HEWI**  
 · pour robinets de lavabo électroniques



**BM1300**      **11,50**      **86**      **Matériel de fixation HEWI pour mitigeur de lavabo monocommande AQ 100**  
 · pour AQ1.12M10040 et AQ1.12M10740



**BM1302**      **11,50**      **86**      **Matériel de fixation HEWI pour mitigeur de lavabo monocommande AQ 950**  
 · pour AQ1.12M103... et AQ1.12M109...