



Mått i mm

Fastigheter

Fällbar stödskena Duo System 800 K

- med två handtagsnivåer som är placerade ovanför varandra
- Den nedre skenan styrs i en vinkel på 135° mot den övre skenan
- Övre skena (diameter 33 mm) används för att hålla och stödja
- Nedre skena (diameter 25 mm) är placerad på ett avstånd av 250 mm från den övre skenans framkant och används för att hålla den på plats och vända den i sidled
- Utskjutning 850 mm, Väggskena 181 mm hög och 130 mm bred
- Kan fällas uppåt och bromsas nedåt
- Vikbart stödhandtag av högkvalitativ polyamid i HEWI-färg 99 (ren vit)
- Toppskena tillverkad av högkvalitativ polyamid enligt HEWI färgkarta
- med kontinuerlig, Korrosionsskyddad stålkärna och integrerad väggplatta av stål med lock av högkvalitativ polyamid
- Stabilt trepunktsfäste
- för väggmontage med dold, Korrosionsfritt och testat infästningsmaterial för olika väggkonstruktioner (beställs separat)
- Tätningsstejp för tätning av fästpunkterna ingår i leveransomfattningen
- testad upp till 150 kg när den används med HEWI fästmaterial
- Rekommenderad maxvikt för användaren: 150 kg
- med toalettpappershållare 950.50.01090, Toalettpappershållare med spolknapp 950.50.07090 (höger), 950.50.07190 (vänster) och golvstöd 950.50.020XA, 950.50.025XA och 950.50.026XA kan eftermonteras
- är tillverkad i enlighet med CE och UKCA:s förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter
- uppfyller kraven i DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 och SIA 500

Certifikaten



Färger/Ytor

- | | |
|---|------------------|
|  | 92 (antracitgrå) |
|  | 33 (rubinröd) |