

Bild liknande

Mått i mm

Fastigheter

Handtag för fällbart stödhandtag serie 801

- med integrerade spol-/funktionsknappar, E-version
- två parallella, arrangerade ovanpå varandra, stänger sammanfogade med en förbindelsebåge
- används för att hålla och stödja - med kontinuerlig, Korrosionsskyddad stålkärna och väggplatta av polyamid med integrerad stålkärna
- Kan fällas uppåt och bromsas nedåt
- Silverfärgad metallknapp med blå ring används för att aktivera toalettspolningen, Silverfärgad metallknapp med gul ring används för att utlösa en fritt definierbar funktion (funktionsknappen uppfyller inte kraven för ett nödanrop i enlighet med DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel med fria kabeländar för vägganslutning
- inkl. vitt lock för infälld dosa
- Styrspänning max. 30 V = SELV, PELV, Kopplingsström upp till max. 2 A
- Lämplig för alla standardinbyggda cisterner med elektrisk styrning
- Montering på väggen med väggspecifikt HEWI-fixeringsmaterial (beställs separat)
- Tätningstejp för tätning av fästpunkterna ingår i leveransomfattningen
- Dold knäppning
- testad upp till 150 kg när den används med HEWI fästmaterial
- Rekommenderad maxvikt för användaren: 150 kg
- Utskjutning 850 mm, 259 mm hög och 78 mm bred, Stångdiameter 33 mm
- tillverkad av höglansig polyamid enligt HEWI färgkarta
- Toalettpappershållare 801.50.011 och golvstöd 950.50.021XA och 950.50.023XA kan eftermonteras
- är tillverkad i enlighet med CE och UKCA:s förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter
- uppfyller kraven i DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 och SIA 500

Priser och utmärkelser















Certifikaten



Med förbehåll för tekniska ändringar, 08.05.2026

Färger/Ytor

	99 (ren vit)		92 (antracitgrå)		55 (aquablå)
	98 (signal vit)		90 (djupt svart)		50 (stålblått)
	97 (ljusgrå)		86 (sand)		33 (rubinröd)
	95 (grått berg)		84 (umbra)		18 (senapsgult)