



Mått i mm

Fastigheter

Typ av montering

- för ryggstöd med rosettfäste för LifeSystem serie 802

För montering på vägg:

- Massivt tegel
- Perforerad kalksandsten
- Hålblock av betong
- Perforerad tegelsten
- Hålblock av lättviktsbetong
- Lättbetong med porösa ballastmaterial

Bestående av:

- 2 skruvar i rostfritt stål M 10 x 45 mm
- 2 skivor av rostfritt stål
- 4 sikthylsor Hit-SC 18 x 85 mm
- 4 invändiga gängade hylsor HIT-IC

Nummer för godkännande av allmän konstruktion: ETA-13/1036

Ska tillhandahållas ytterligare:

Injektionsbruk (HEWI order nr.: 200266)

eller beställas på plats:

Injekteringsbruk HIT-HY 270 från Hilti