



Mått i mm

### Fastigheter

Mobil fällbar stödskena Duo System 800 K

- för enkel och flexibel eftermontering på befintliga, förmonterad monteringsplatta: 950.50.014XA, måste beställas separat
- Mobil användning
- med två handtagsnivåer som är placerade ovanför varandra
- Den nedre skenan styrs i en vinkel på 135° mot den övre skenan
- Övre skena (diameter 33 mm) används för att hålla och stödja
- Nedre skena (diameter 25 mm) är placerad på ett avstånd av 250 mm från den övre skenans framkant och används för att hålla den på plats och vända den i sidled
- Utskjutning 850 mm, Konsol 181 mm hög och 130 mm bred
- Kan fällas uppåt och bromsas nedåt
- Vikbart stödhandtag av högkvalitativ polyamid i HEWI-kulör 98 (signalvit)
- Toppskena tillverkad av högkvalitativ polyamid enligt HEWI färgkarta
- med kontinuerlig, Korrosionsskyddad stålkärna och integrerat stålfäste med lock av högkvalitativ polyamid
- Stabilt trepunktsfäste
- Snabb och verktygsfri installation tack vare enkel, Kort suspension
- Upplåsning för flexibel användning med hjälp av fjädermanövrering
- testad upp till 150 kg när den används med HEWI fästmaterial
- Rekommenderad maxvikt för användaren: 150 kg
- med toalettpappershållare 950.50.01090, Toalettpappershållare med spolknapp 950.50.07090 (höger), 950.50.07190 (vänster) och golvstöd 950.50.020XA, 950.50.025XA och 950.50.026XA kan eftermonteras
- är tillverkad i enlighet med CE och UKCA:s förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter
- uppfyller kraven i DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 och SIA 500

### Certifikaten



### Färger/Ytor

- 92 (antracitgrå)
- 33 (rubinröd)